



**Izmjenjiva rezna pločica za glodanje DCMX 070204, za završnu obradu,  
Wiper, Vrsta: CA115P**



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260383 CA115P
GTIN	4960664045662
Razred artikla	25E

### Tehnički opis

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	120 - 340 m/min
Lomač odvojenih čestica	WP
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Glavna primjena	P
Vrsta	CA115P
Broj zamjena/oštrica	2
Posmak f	0,1 - 0,45 mm/okr
Dubina reza $a_p$	0,15 - 1 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMX 070204
Tolerancija	M

Kutni radijus	0,4 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje