


**CC.T 09T304, Vrsta: CA115P**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260196 CA115P
GTIN	4960664045341
Razred artikla	25E

## Tehnički opis

Vrsta	CA115P
Dubina reza $a_p$	0,5 - 3 mm
Lomač odvojenih čestica	GK
Fina/gruba obrada	fina obrada
Broj zamjena/oštrica	2
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	90 - 340 m/min
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T304
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Tolerancija	M
Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,4 mm

Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje