

**CCMT 09T302, Vrsta: CA115P**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260194 CA115P
GTIN	4960664045334
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,5 - 3 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T302
Glavna primjena	P
Lomač odvojenih čestica	GK
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta	CA115P
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Broj zamjena/oštrica	2
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Fina/gruba obrada	Grubo-fina obrada
Kutni radijus	0,2 mm
Tolerancija	M

Brzina reza v_c glavna primjena

90 - 340 m/min

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje