

**DC.T 070204, Vrsta: CA115P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260382 CA115P
GTIN	4960664045877
Razred artikla	25E

**Tehnički opis**

Glavna primjena	P
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 070204
Dubina reza $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Lomač odvojenih čestica	HQ
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	CA115P
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Kutni radijus	0,4 mm
Tolerancija	M
Broj zamjena/oštrica	2

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	120 - 340 m/min
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje