

**Izmjenjiva rezna pločica za glodanje DC.T 070202, za završnu obradu, Vrsta: CA115P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260381 CA115P
GTIN	4960664045860
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Tolerancija	M
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 070202
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 340 m/min
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Glavna primjena	P
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Broj zamjena/oštrica	2
Kutni radijus	0,2 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza a_p	0,5 - 1,5 mm

Vrsta	CA115P
Lomač odvojenih čestica	HQ
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje