

**CCMT 120408, Vrsta: CA115P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260204 CA115P
GTIN	4960664045365
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Vrsta	CA115P
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Tolerancija	M
Broj zamjena/oštrica	2
Fina/gruba obrada	Grubo-fina obrada
Dubina reza a_p	0,5 - 3 mm
Lomač odvojenih čestica	GK
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Glavna primjena	P
Brzina reza v_c glavna primjena	90 - 340 m/min
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 120408
Kutni radijus	0,8 mm

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje