

**DCMT 070204, Vrsta: CA115P**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260483 CA115P
GTIN	4960664045815
Razred artikla	25E

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 070204
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 340 m/min
Lomač odvojenih čestica	GK
Kutni radijus	0,4 mm
Broj zamjena/oštrica	2
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Glavna primjena	P
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Tolerancija	M
Vrsta	CA115P

Dubina reza a_p	0,5 - 3 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje