

**DCMX 11T304 Wiper, Vrsta: CA115P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260388 CA115P
GTIN	4960664045693
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Tolerancija	M
Vrsta	CA115P
Broj zamjena/oštrica	2
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMX 11T304
Glavna primjena	P
Posmak f	0,1 - 0,45 mm/okr
Kutni radijus	0,4 mm
Lomač odvojenih čestica	WP
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 340 m/min
Dubina reza a_p	0,15 - 1 mm

Fina/gruba obrada

Fina obrada

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje