

**DCMT 11T308, Vrsta: CA115P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260387 CA115P
GTIN	4960664045914
Razred artikla	25E

**Tehnički opis**

Vrsta	CA115P
Broj zamjena/oštrica	2
Kutni radijus	0,8 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Lomač odvojenih čestica	HQ
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Glavna primjena	P
Tolerancija	M
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	120 - 340 m/min
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 11T308
Dubina reza $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada

Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje