



**Izmjenjiva rezna pločica za glodanje DC.T 11T308, za srednje tešku obradu,
Vrsta: CA115P**



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260492 CA115P
GTIN	4960664045853
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Vrsta	CA115P
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 11T308
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Broj zamjena/oštrica	2
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 340 m/min
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Dubina reza a_p	0,5 - 3 mm
Lomač odvojenih čestica	GK

Kutni radijus	0,8 mm
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje