


**CCMT 060202, Vrsta: CA115P**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260190 CA115P
GTIN	4960664045310
Razred artikla	25E

## Tehnički opis

Dubina reza $a_p$	0,5 - 3 mm
Kutni radijus	0,2 mm
Tolerancija	M
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 060202
Vrsta	CA115P
Broj zamjena/oštrica	2
Glavna primjena	P
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	90 - 340 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Posmak $f$	0,1 - 0,3 mm/okr
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Fina/gruba obrada	Grubo-fina obrada

Lomač odvojenih čestica	GK
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje