


Garant**DC.T 070202, Vrsta: HB7310****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260449 HB7310
GTIN	4045197669308
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Glavna primjena	N
Lomač odvojenih čestica	AM
Posmak f	0,05 - 0,5 mm/okr
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza a_p	0,1 - 4 mm
Kutni radijus	0,2 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	350 - 600 m/min
Vrsta	HB7310
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada

Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCGT 070202
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	G
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje