

## Mjerač grla, jednousni, Tip: A



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	484227 A
GTIN	2050002077607
Razred artikla	48B

### Opis

#### Izvedba:

Kovana verzija izrađena od kaljenog čelika mjerača. Ispitne površine kaljene, brušene i lepane. Jedna strana s dodatnim dimenzijama trošenja prema DIN 7163.

Granična mjera čeljusti s ISO razredom tolerancije, npr. br. 484227 **vel. 125,05 m6** ili numeričkom tolerancijom npr. br. 484227 **vel. 125,05 + 0,01/ -0,02**.za slojeve polja tolerancije ISOa- **zc u osnovnim razinama tolerancije 6 – 13.**

#### Upotreba:

Za kontrolu vratila s obzirom na dosjed – labavi, prijelazni ili čvrsti.

#### Standard:

Baumaße nach **DIN 2231.**

#### Napomena:

Definirati željeni razred tolerancije. Kod narudžbe **navesti (a – cz)** i razinu temeljne **tolerancije (6 – 13)**. Šablone sa stupnjem tolerancije 5 i finije tolerancije dostupne na upit.

### Tehnički opis

Nazivna mjera	100 - 109,999 mm
Polje tolerancije	a
Polje tolerancije	b
Polje tolerancije	c

Polje tolerancije	cd
Polje tolerancije	d
Polje tolerancije	e
Polje tolerancije	ef
Polje tolerancije	f
Polje tolerancije	fg
Polje tolerancije	g
Polje tolerancije	h
Polje tolerancije	j
Polje tolerancije	js
Polje tolerancije	k
Polje tolerancije	m
Polje tolerancije	n
Polje tolerancije	p
Polje tolerancije	r
Polje tolerancije	t
Polje tolerancije	u
Polje tolerancije	v
Polje tolerancije	x
Polje tolerancije	y
Polje tolerancije	z
Polje tolerancije	za
Polje tolerancije	zb
Polje tolerancije	zc
Materijal	Čelik za šablone
Standard	DIN 7163
Standard	DIN 2231
Standard	DIN 2231
Vrsta šablone	Ispitni kontrolnik

Vrsta šablone	Kontrolnik (dobar)
Kvaliteta	6
Kvaliteta	7
Kvaliteta	8
Kvaliteta	9
Kvaliteta	10
Kvaliteta	11
Kvaliteta	12
Kvaliteta	13
Kalibriranje	L8
Vrsta proizvoda	Granični kontrolnik za vanjske mjere

## Usluge

KalibriranjeGranični račvasti kontrolnik maks. nazivna mjera 200 mm	028700 200
DAkKS kalibriranjeGranični kontrolnik za vanjske mjere maks. nazivna mjera 160 mm	028710 160