

PARAT®**Kofer X-ABS s podnom oblogom, 2 ploče za alat + TSA brave, mobilan 1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	692541 1
GTIN	4006793002401
Razred artikla	63X

Opis**Izvedba:**

X-ABS izuzetno otporan na udarac, nelomljiv i stoga **prikladan za zrakoplov**. Struktura površine je otporna na ogrebotine, **protuklizna (efekt gume)** i zbog nje je **površina iznimno dobro zaštićena**. Nagibne cilindarske brave, pričvršćene šarke za zaključavanje poklopca prtljage i klizno podnožje integrirano u dvostruki aluminijski okvir .

Podna obloga s pokrivnom pločom, s pretincima, visina 88 mm.

Unutarnja oprema:

1 ploča za alat s 25 pretinaca i 1 steznim pretincem 400 mm, 1 ploča za alat s 10 pretinaca, 1 pokrivna ploča s 15 pretinaca i 1 steznim pretincem 400 mm i 1 pretinac za dokumente s 2 pretinca za posjetnice i 2 za olovke.

TSA brave: prilikom putovanja u SAD-u Američka služba za sigurnost transporta „Transportation Security Administration“ (TSA) glavnim ključem može otvoriti i ponovno zaključati ove brave radi pretrage. Time se izbjegava nasilno otvaranje kofera (uništavanje brave) prilikom pretraživanja. 4 x teleskopsko izvlačenje.

Napomena:

Kofer je na upit dostupan i s drugim vrstama brave.

Tehnički opis

Težina	8 kg
Unutarnja dimenzija duljina	470 mm
Unutarnja dimenzija širina	210 mm
Volumen	36 l
Unutarnja dimenzija visina	360 mm
Materijal	X-ABS
Vrsta čuvanja alata	Pretinac za ubacivanje
Opteretivost kovčega	30 kg
Svojstvo kovčega	prikladan za zrakoplov
Vrsta proizvoda	Sustav za transport alata

Pribor

Uzdužna pregrada za podnu oblogu	692150
Zaštitna prostirka	692800
Brava s kombinacijom brojeva	692755
Kutija sa srednjom pregradom, 6 malih pregrada i poklopcem	692770