

HOLEX**Par rukavica Cut D, Veličina rukavice: 9****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094661 9
GTIN	4067263116639
Razred artikla	02H

Opis**Izvedba:**

Rukavice s novom tehnologijom vlakana **potpuno bez staklenih ili čeličnih vlakana**. Prevlaka od nitrilne pjene. Öko-Tex standard 100.

HOLEX Cut D. Zaštitne rukavice s D stupnjem zaštite od posjekotina i **tehnologijom pletenja finoće 18** za precizan rad s visokim opasnostima od posjekotina.

Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:

Rukavice s novom tehnologijom vlakana DYTEC® **potpuno bez staklenih ili čeličnih vlakana**. Prevlaka od nitrilne pjene. Öko-Tex standard 100.

Tehnologija pletenja finoće 18 za precizan rad sa srednjim opasnostima od porezotina.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Napomena, reklamni tekst:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Tehnologija pletenja	18G
Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4342D
Materijal nosača	Posebna pređa
Prevlaka	Nitrilna pjena
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Preciznost
Boja	crna / siva
Primjena	višekratno
Razred zaštite od porezotina	D
Vrsta proizvoda	Rukavice za zaštitu od porezivanja