

HOLEX**Par rukavica Cut E, Veličina rukavice: 8****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 094662 8 |
| GTIN | 4067263116677 |
| Razred artikla | 02H |

Opis**Izvedba:**

Rukavice s novom tehnologijom vlakana **potpuno bez staklenih ili čeličnih vlakana**. Prevlaka od nitrilne pjene. Öko-Tex standard 100.

HOLEX Cut E. Zaštitne rukavice s E stupnjem zaštite od posjekotina i tehnologijom pletenja finoće 15 za promjenjiv rad s ekstremnim opasnostima od posjekotina.

Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:

Rukavice s novom tehnologijom vlakana DYTEC® **potpuno bez staklenih ili čeličnih vlakana**. Prevlaka od nitrilne pjene. Öko-Tex standard 100.

Tehnologija pletenja finoće 15 za promjenjiv rad s ekstremnim opasnostima od porezotina.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Napomena, reklamni tekst:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Tehnologija pletenja | 15G |
| Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 |
| EN 388 | 4443E |
| Materijal nosača | Posebna pređa |
| Prevlaka | Nitrilna pjena |
| Varijanta presvlake | Dlan |
| Područje primjene | Svestranost |
| Boja | crna / siva |
| Primjena | višekratno |
| Razred zaštite od porezotina | E |
| Vrsta proizvoda | Rukavice za zaštitu od porezivanja |