

HOLEX**Par rukavica Cut F / A6, Veličina rukavice: 10****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 094663 10 |
| GTIN | 4067263116844 |
| Razred artikla | 02H |

Opis**Izvedba:**

Rukavice s novom tehnologijom vlakana **potpuno bez staklenih ili čeličnih vlakana**. Prevlaka od nitrilne pjene. Öko-Tex standard 100.

HOLEX Cut F. Zaštitne rukavice s najvišim, F stupnjem zaštite od posjekotina EN-ISO (odgovara AnSI A6) i tehnologijom pletenja finoće 13 za težak rad s ekstremnim opasnostima od posjekotina.

Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:

Rukavice s novom tehnologijom vlakana DYTEC® **potpuno bez staklenih ili čeličnih vlakana**. Prevlaka od nitrilne pjene. Öko-Tex standard 100.

Stupanj proturezne zaštite F (odgovara ANSI A6) za težak rad s ekstremnim opasnostima od porezotina.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Napomena, reklamni tekst:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Tehnologija pletenja | 13G |
| Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 |
| EN 388 | 4543F |
| Materijal nosača | Posebna pređa |
| Prevlaka | Nitrilna pjena |
| Varijanta presvlake | Dlan |
| Područje primjene | Svestranost |
| Boja | crna / siva |
| Primjena | višekratno |
| Razred zaštite od porezotina | F |
| Vrsta proizvoda | Rukavice za zaštitu od porezivanja |