

HOLEX**Par rukavica Cut F / A8, Veličina rukavice: 8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094664 8
GTIN	4067263116875
Razred artikla	02H

Opis**Izvedba:**

Rukavice s novom tehnologijom vlakana **potpuno bez staklenih ili čeličnih vlakana**. Prevlaka od nitrilne pjene. Öko-Tex standard 100.

HOLEX Cut F. Zaštitne rukavice s najvišim, F stupnjem zaštite od posjekotina EN-ISO (odgovara ANSI A8) za težak rad s ekstremnim opasnostima od posjekotina.

Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:

Rukavice s novom tehnologijom vlakana DYTEC® **potpuno bez staklenih ili čeličnih vlakana**. Prevlaka od nitrilne pjene. Öko-Tex standard 100.

Stupanj proturezne zaštite F (odgovara ANSI A8) za težak rad s ekstremnim opasnostima od porezotina.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Napomena, reklamni tekst:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Tehnologija pletenja	10G
Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4543F
Materijal nosača	Posebna pređa
Prevlaka	Nitrilna pjena
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Heavy Duty
Boja	crna / siva
Primjena	višekratno
Razred zaštite od porezotina	F
Vrsta proizvoda	Rukavice za zaštitu od porezivanja