

**TNMG 160408, Vrsta: SW05****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251583 SW05
GTIN	4960664629893
Razred artikla	25E

Opis

TNMG 160408 SW05 Vrsta: SW05
Lomač odvojenih čestica: MU
Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,35 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 140 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	Ti
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 140 m/min
Kutni radijus	0,8 mm
Posmak f	0,1 - 0,35 mm/okr
Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	MU
Vrsta	SW05

Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 160408
Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje