

**DC.T 11T302, Vrsta: CA510****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260385 CA510
GTIN	4960664697632
Razred artikla	25E

Opis

DC.T 11T302 CA510 Vrsta: CA510

Lomač odvojenih čestica: HQ

Tolerancija: M

Dubina reza a_p : 0,5 - 1,5 mmPosmak f : 0,05 - 0,25 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 140 - 450 m/min**Tehnički opis**

Glavna primjena	P
Brzina reza v_c glavna primjena	140 - 450 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Kutni radijus	0,2 mm
Lomač odvojenih čestica	HQ
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr

Vrsta	CA510
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 11T302
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje