



LED baterijski reflektor, Prihvat snaga: 13



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081285 13
GTIN	5708997362013
Razred artikla	08C

Opis

Izvedba:

Robusni LED reflektor s aluminijskim kućištem otpornim na udarce i zaštitnim gumenim rubom.

- **Mekano svjetlo, s malo sjene, nezasljepljujuće, s neznatnim razvijanjem topline.**
- **Velika snaga svjetlosti, niska potrošnja energije.**
- **Odobreno za primjenu na otvorenom i u vlažnim prostorima.**

NOVA „For Life“ baterijski reflektor s integriranom ručkom za nošenje i funkcijom prigušivanja u 5 stupnjeva.

- **Novi, ažurirani dizajn s vrlo učinkovitim Multi-LED diodama.**
- **Nova OPTILight-Funktion za optimizirani svjetlosni učinak i superiorno trajanje svjetla.**
- **Kompaktan i izdržljiv za zahtjevna radna okruženja.**

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključuje i USB kabel za punjenje i mrežni adapter za utikač.

Tehnički opis

Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
-------------------	---------------------

List s podacima

Ukupna duljina	163 mm
Ukupna visina	163 mm
Jakost svijetlosti	200 - 2000 lm
Prihvat snaga	13 W
Ukupna širina	63 mm
Vrsta baterije	Litij-ionska
IP-klasa zaštite	IP 67