



## Mini LED reflektor, tip: 1000



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081451 1000
GTIN	5708997362006
Razred artikla	08C

### Opis

#### Izvedba:

Kompaktni i snažni LED baterijski reflektor za mobilnu primjenu. Zahvaljujući kompaktnim ugradbenim dimenzijama mogu se savršeno upotrebljavati i kao ručne svjetiljke. Osim toga, podesiva magnetna postolja omogućuju i stacionarnu primjenu.

Nova **OPTILight funkcija** za optimizirano osvjetljenje i trajanje. Sustav SMART Grip 4-u-1 integrira nekoliko funkcija u jednu jedinicu: prsten za siguran hvat, kopču za jednostavno pričvršćivanje, snažne magnete i postolje.

#### Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

#### Dio isporuke:

Uključuje USB kabel za punjenje.

### Tehnički opis

Ukupna duljina	104 mm
Rasvjetno tijelo	LED modul
Težina	250 g

## List s podacima

Vrsta baterije	Litij-ionska
Trajanje osvjetljenja	1,5 - 15 h
Ukupna visina	96 mm
Napon baterije	3,7 V
Jakost svijetlosti	100 - 1000 lm
IP-klasa zaštite	IP 65
Broj sadržanih baterija	1
Opskrba energijom	Na baterijski pogon
Ukupna širina	38 mm
Vrsta proizvoda	Zračilo