

Yale

Omča, zelena 2.000 kg, korisna duljina: 2m



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	086150 2
GTIN	4025092360463
Razred artikla	08Z

Opis

Izvedba:

Iznimno otporne bešavne trake (EN 1492-2), jednoslojne s iznimnom otpornošću na trošenje.

Upotreba:

Za podizanje i prijenos komponenti.

Napomena:

Mogućnost isporuke do sljedećih nosivosti: 150 t (poliester), 180 t (Dyneema).

Tehnički opis

Duljina mjerenja	2 m
Duljina obujma	4 m
Širina omče	46 mm
Nosivi teret jednostruko izravno WLL	2000 kg
Nosivi teret jednostruko vezano WLL	1600 kg
Nosivi teret dvostruko WLL bis 7°	4000 kg
Nosivi teret dvostruko WLL 7° – 45°	2800 kg
Nosivi teret dvostruko WLL 45° – 60°	2000 kg
Vrsta proizvoda	Okrugla uzica