



Snažna kliješta za plastične i meke metale, s glavom pod kutom od 20°, Ukupna duljina: 200mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	725610 200
GTIN	4003773081913
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Zahvaljujući specijalnom prijenosnom mehanizmu, veliki učinak rezanja s malom silom rezanja. Oštrice induktivno kaljene (oko 59 HRC). Kliješta fosfatirana u crnoj boji, glava polirana, drške s višekomponentnim navlakama. **S oprugom za otvaranje** i integriranom blokadom. **Glava savijena pod kutom od 20° za ravne rezove.**

Upotreba:

Za ravno rezanje mekih materijala kao što su plastični aluminij, bakar (također Cu sabirnice do 3 x 10 mm), olovo.

Materijal:

Krom-vanadij vrhunski čelik, kovan i više puta kaljen u ulju.

Tehnički opis

ukupna duljina	200 mm
Kapacitet rezanja meke žice do Ø	6 mm
Oštrica	induktivno otvrdnjeno
glava pod kutom	20 stupanj
Drška	Višekomponentna navlaka
Materijal	Krom-vanadij elektročelik
Površina	atramentirano u crnoj boji
s oprugom za otvaranje	da

s vijkom za podešavanje

da

Vrsta proizvoda

Rezna kliješta