


DC.T 11T302, Vrsta: CA525


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260385 CA525
GTIN	
Razred artikla	25E

Opis

Tehnički opis

Kutni radijus	0,2 mm
Lomač odvojenih čestica	HQ
Dubina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Glavna primjena	P
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 330 m/min
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta	CA525
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 11T302

Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje