



## Škare za rezanje kabela s 2K navlakama VDE-izolirano, ukupna duljina: 225mm



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 730350 225    |
| GTIN           | 4003773089964 |
| Razred artikla | 73F           |

### Opis

#### Izvedba:

Ručke s **višekomponentnim navlakama. Izolacija do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Ručice s višekomponentnim navlakama. Glava sa srpolikim oštricama. Brunirane škare. Reže glatko i čisto bez uklještenja. **Dva rezna područja:** Stepenasta glavna oštrica drži manji i veći kabel kod rezanja što je moguće bliže zglobovima tijekom rezanja; prednji rezni rub koristi se za postupno rezanje („grickanje”) vrlo velikog kabela. **Ogroman kapacitet:** Odvaja jednostruki kabel od bakra ili aluminija do 35 mm<sup>2</sup>, višežilni do 70 mm<sup>2</sup> i meki do 120 mm<sup>2</sup>.

#### Upotreba:

Za rezanje bakrenih i aluminijskih kabela.

#### Materijal:

**Specijalni alatni čelik**, upušteno iskovan.

### Tehnički opis

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Kapacitet rezanja do Ø | 23 mm                           |
| Kapacitet rezanja      | 120 mm <sup>2</sup>             |
| ukupna duljina         | 225 mm                          |
| Standard               | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
| Drška                  | Višekomponentna navlaka         |
| Pokretanje             | mehanički, jednoručno           |

|                        |  |
|------------------------|--|
| Materijal              | Poseban alatni čelik visoke kvalitete, kovan, kaljen u ulju. |
| Površina               | kromirano  |
| s oprugom za otvaranje | ne   |
| Vrsta proizvoda        | Škare  |