



Rezač cijevi TubiX® s brzim namještanjem, za Ø do: 30mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	818380 30
GTIN	4003773090038
Razred artikla	86A

Opis

Izvedba:

Lagano i dugotrajno metalno kućište od magnezija s igličastim vodećim valjcima i kotačem za rezanje. Ručni odstranjivač srha može se upustiti u tijelo. Uključujući rezervne rezne kotačiće.

Prednost:

Samostalno držanje i stezanje na cijevi zahvaljujući **QuickLock brzom namještanju**.

· **Brzo i precizno pozicioniranje kotača za rezanje na različite promjere cijevi.**

Upotreba:

Univerzalno za rezanje **bakrenih, aluminijskih i INOX-cijevi s tankom stjenkom** (do 2 mm debljine stijenke).

Zamjenski dio:

Zamjenski kotač za rezanje s igličasti ležajem i osovinom za brzu izmjenu vidi br. 818385.

Tehnički opis

oznaka proizvođača	TubiX
Duljina	54 mm
Rupa za rezni kotačić	7,8 mm
za vanjski Ø cijevi	3 - 30 mm
Ø reznog kotačića	20 mm

širina reznog kotačića	6,2 mm
širina	55 mm
Visina	26 mm
Vrsta proizvoda	Rezači cijevi

Pribor

Rezervni rezni kotačić tip 1	818385 1
------------------------------	----------