

Garant**DC.T 070202, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260449 HB7020
GTIN	4045197698896
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Kutni radijus	0,2 mm
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 350 m/min
Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Lomač odvojenih čestica	SM
Vrsta	HB7020
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 070202

Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje