

Garant**Držać za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 25/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251706 25/16
GTIN	4045197651020
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Funkcionalna širina L ₄	32 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VN.. 1604..
Veličina pločice	16 mm
Vijak za steznu vilicu	259021 1
ISO kod držača	MVJNR/L 2525M16
Podložna pločica	259031 39
Stezna vilica	259038 2
Veličina drške	25 mm
Vijak za podlošku	259025 3
Duljina glave L ₁	32 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje

List s podacima

Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Vijak za steznu vilicu tip 1	259021 1
Vijak za podložnu pločicu tip 3	259025 3
Podložna pločica tip 39	259031 39
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Stezna vilica tip 2	259038 2
Momentni odvijača skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500