

Mitutoyo

Digitalni mjerni sat, Mjerno područje: 12,5mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	434622 12,5
GTIN	4550501373951
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

Veliki digitalni kao i dodatni analogni indikator. Zbog napajanja iz mreže prikladan za trajno mjerenje. Mjerni umetak s kuglom od tvrdog metala, navoji M2,5×0,45.

Prednost:

- **Dvosmjerno sučelje za Digimatic S1.**
- **Crveno/zeleno LCD pozadinsko osvjetljenje za vizualnu procjenu tolerancije GO/±NG.**
- **Analogni stupčasti prikaz.**
- **Funkcija MAX/MIN-RANGE (vrijednost odstupanja) s frekvencijom od 500 skeniranja/s.**
- **Vanjska opskrba energijom preko AC napajanja.**
- **Velika preciznost.**

Funkcija:

IP30: Postoji zaštita od prodora stranih tijela Ø 2,5 mm, no alate i žice treba držati podalje, a osim toga nema zaštite od vode.

Dio isporuke:

Uključuje kabel napajanja br. 497661, AC napajanje DC 6V / 2A (CEE verzija Njemačka).

Dodatni pribor:

Priključni kabel br. 497081, ticalo br. 434900; 434910; 434915.

Tehnički opis

Dubina	42,9 mm
Snaga mjerenja	≤ 1,5 N
Ø kućišta	59 mm
Ø stezne drške h6	8 mm
Mogućnost odabira očitavanja	0,0005 / 0,001 / 0,01 mm
Kalibriranje	C1

Duljina	117,8 mm
Mjerno područje	12,5 mm
IP-klasa zaštite	IP 30
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja)	0,0025 mm
Standard	Tvornička norma
Visina znakova	11 mm
Prikaz s pozadinskim osvjetljenjem	da
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Mjerna tehnika	digitalno
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

Usluge

KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 12,5 mm	023000 12,5
DAkKS kalibriranjeMjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 12,5 mm	023010 12,5

Pribor

Čelično ticalo tip 2	434900 2
AC mrežni adapter, DA 6 Volt / 2A ADAPTER	497661 ADAPTER