

metabo**Kompresor za komercijalnu primjenu, Tip: 180/5W****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	079842 180/5W
GTIN	4007430244406
Razred artikla	03D

Opis**Izvedba:**

Kompaktan i prijenosni klipni kompresor. Idealno za klamanje i zabijanje.

Tehnički opis

širina	395 mm
maksimalna usisna snaga	160 l/min
Težina	16 kg
Prihvat snaga	1,1 kW
maksimalna snaga punjenja	90 l/min
Mrežni napon	230 V
maksimalni tlak (zraka)	8 bar
Visina	286 mm
Oznaka proizvođača	180/5W
Duljina	370 mm
Volumen spremnik pod tlakom	5 l
Vrsta proizvoda	Kompresor

