

metabo**Kompresor za komercijalnu primjenu, Tip: 700/90D****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	079842 700/90D
GTIN	4007430244833
Razred artikla	03D

Opis**Izvedba:**

Snažan i robustan kompresor za zahtjevne primjene. Izuzetno visoke performanse i dug vijek trajanja.

Tehnički opis

Mrežni napon	380-415 V
Volumen spremnik pod tlakom	90 l
Prihvat snaga	4 kW
Oznaka proizvođača	700/90D
maksimalni tlak (zraka)	11 bar
širina	520 mm
Visina	1110 mm
maksimalna snaga punjenja	520 l/min
Težina	119 kg

maksimalna usisna snaga	650 l/min
Duljina	1188 mm
Vrsta proizvoda	Kompresor