

metabo**Kompresor za komercijalnu primjenu, Tip: 400/50D****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	079842 400/50D
GTIN	4007430244468
Razred artikla	03D

Opis**Izvedba:**

Snažan i robusan kompresor za zahtjevnu uporabu s instrumentnom pločom i pogonom na remen.

Tehnički opis

maksimalna usisna snaga	400 l/min
maksimalni tlak (zraka)	10 bar
Oznaka proizvođača	400/50D
Mrežni napon	380-415 V
Prihvat snaga	2,2 kW
Visina	817 mm
širina	410 mm
Duljina	1050 mm
Volumen spremnik pod tlakom	50 l
maksimalna snaga punjenja	360 l/min

Težina	73 kg
Vrsta proizvoda	Kompresor