

Yale

Omča, žuta 3.000 kg, korisna duljina: 3m



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	086160 3
GTIN	4025092360500
Razred artikla	08Z

Opis

Izvedba:

Iznimno otporne bešavne trake (EN 1492-2), jednoslojne s iznimnom otpornošću na trošenje.

Upotreba:

Za podizanje i prijenos komponenti.

Napomena:

Mogućnost isporuke do sljedećih nosivosti: 150 t (poliester), 180 t (Dyneema).

Tehnički opis

Duljina mjerenja	3 m
Duljina obujma	6 m
Širina omče	60 mm
Nosivi teret jednostruko izravno WLL	3000 kg
Nosivi teret jednostruko vezano WLL	2400 kg
Nosivi teret dvostruko WLL bis 7°	6000 kg
Nosivi teret dvostruko WLL 7° – 45°	4200 kg
Nosivi teret dvostruko WLL 45° – 60°	3000 kg
Vrsta proizvoda	Okrugla uzica