

Pneumatska ekscentar brusilica, Tip: R036CC2HL



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079657 R036CC2HL
GTIN	663023170909
Razred artikla	03I

Opis

Izvedba:

Snažna ekscentar brusilica s uretanskim brusnim tanjurom na čičak. **Udobna primjena** zahvaljujući kompozitnom kućištu male mase i ergonomskoj podlozi za ruku. **Robustan, miran i malo vibrirajući pneumatski pogon** sa čeličnim cilindrom, niska razina buke. Snažna ekscentrična brusilica za **vanjski usis**. S 2,5 mm pomakom.

Napomena:

Brusne ploče sa čičkom vidi pod br. 567775 ili 567901.

Tehnički opis

maksimalne vibracije prema EN	3,9 m/s ²
maksimalna potreba za zrakom	498 l/min
Hod	2,5 mm
maksimalan broj okretaja	13000 min ⁻¹
Ø brusnog diska	150 mm
Radna buka	82 dB(A)
Tip usisa	Eksterni

Težina	0,8 kg
Opskrba energijom	Radi na komprimirani zrak
Vrsta proizvoda	Ekscentrične brusilice