

Pneumatska ekscentar brusilica, Tip: 4152HLSR



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079657 4152HLSR
GTIN	663023066226
Razred artikla	03I

Opis

Izvedba:

Snažna ekscentar brusilica s uretanskim brusnim tanjurom na čičak. **Udobna primjena** zahvaljujući kompozitnom kućištu male mase i ergonomskoj podlozi za ruku. **Robustan, miran i malo vibrirajući pneumatski pogon** sa čeličnim cilindrom, niska razina buke. Lagana i pouzdana ekscentrična brusilica od 75 mm za **vanjsko usisavanje**. S 2,5 mm pomakom.

Napomena:

Brusne ploče sa čičkom vidi pod br. 567775 ili 567901.

Tehnički opis

Hod	2,5 mm
maksimalne vibracije prema EN	4,7 m/s ²
maksimalan broj okretaja	12000 min ⁻¹
Tip usisa	Eksterni
Ø brusnog diska	75 mm
maksimalna potreba za zrakom	430 l/min
Težina	0,8 kg

Radna buka	82 dB(A)
Opskrba energijom	Radi na komprimirani zrak
Vrsta proizvoda	Ekscentrične brusilice