

Pneumatska olovka za graviranje, Tip: 140EP



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079709 140EP
GTIN	663023168098
Razred artikla	03I

Opis

Izvedba:

Udobna pneumatska olovka za graviranje jednostavno urezuje čak i u najtvrdje površine. Zahvaljujući ergonomskom dizajnu s mekanom gumenom ručkom i tankim kućištem, pogodan je za kontinuiranu uporabu.

Dio isporuke:

Uključuje PVC crijevo od 1,5 m.

Tehnički opis

maksimalna potreba za zrakom	30 l/min
Radna buka	75 dB(A)
Oznaka proizvođača	140EP
Ø	17 mm
Priključni navoj	NPT
Priključak tlačnog zraka	1/8 col
Duljina	140 mm
Udarna frekvencija	190 Hz
maksimalne vibracije prema EN	5 m/s ²
Težina	0,2 kg
Opskrba energijom	Radi na komprimirani zrak

Vrsta proizvoda

Alat za graviranje