

**Dvostrani selotejp, Širina×Duljina (mm×m): 19X50****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	083662 19X50
GTIN	4005800151712
Razred artikla	08M

**Opis****Izvedba:**

**tesafix® 4965** je dvostrana, izdržljiva, prozirna poliesterska ljepljiva traka s akrilatnim ljepilom, za korištenje u zatvorenom i na otvorenom. Idealno za lijepljenje na staklo, metal, glatke pločice, tretirano drvo i mnoge vrste plastike kao što su ABS pa čak i EPDM zbog visoke otpornosti na plastifikatore. Može izdržati temperature do 100°C te je otporno na vlagu, određene kemikalije, plastifikatore i UV zračenje.

**Tehnički opis**

širina	19 mm
Debljina	0,205 mm
Duljina	50 m
Boja	prozirno
Vrsta proizvoda	Ljepljiva traka

