


**HELIGRIP rezni umetci, IC8250, Širina utora w / polumjer kuta R: 3/0,3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273409 3/0,3
GTIN	7291075482683
Razred artikla	26C

Opis**Izvedba:**

Optimizirano stvaranje čestica i upravljanje česticama.

Upotreba:

Za aksijalno i radijalno ubodno tokarenje, odrezivanje i ubadanje, aksijalno ubadanje i unutarnju obradu. (HELIGRIP umetci za rezanje za aksijalnu obradu kompatibilni samo s HFHR držačem).

Odgovara:

Držač oštrice br. 273766 – 273768.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Tolerancija širine utora w	0,05 mm
Kutni radijus R	0,3 mm
Posmak f glodanje	0,14 - 0,18 mm/okr
Posmak f ubadanje	0,07 - 0,11 mm/okr
INSL	15,8 mm
Širina utora w	3 mm

Dubina reza a_p	0,4 - 1,8 mm
Broj zamjena/oštrica	1
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno
Fina/gruba obrada	Grubo-fina obrada
Glavna primjena	P
Dodatna primjena	M
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Lomač odvojenih čestica	T
Brzina reza v_c glavna primjena	45 - 260 m/min
Vrsta	IC8250
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje