


**HELIGRIP rezni umetci, IC8250, Širina utora w / polumjer kuta R: 4/0,4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273409 4/0,4
GTIN	7291075488395
Razred artikla	26C

Opis**Izvedba:**

Optimizirano stvaranje čestica i upravljanje česticama.

Upotreba:

Za aksijalno i radijalno ubodno tokarenje, odrezivanje i ubadanje, aksijalno ubadanje i unutarnju obradu. (HELIGRIP umetci za rezanje za aksijalnu obradu kompatibilni samo s HFHR držačem).

Odgovara:

Držač oštrice br. 273766 – 273768.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Širina utora w	4 mm
Tolerancija širine utora w	0,05 mm
Dubina reza a _p	0,5 - 2,4 mm
Posmak f ubadanje	0,09 - 0,15 mm/okr
INSL	19 mm
Posmak f glodanje	0,18 - 0,24 mm/okr

Kutni radijus R	0,4 mm
Broj zamjena/oštrica	1
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno
Fina/gruba obrada	Grubo-fina obrada
Glavna primjena	P
Dodatna primjena	M
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Lomač odvojenih čestica	T
Brzina reza v_c glavna primjena	45 - 260 m/min
Vrsta	IC8250
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje