

Akumulatorska udarna bušilica, tip: GSB18V45



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	070105 GSB18V45
GTIN	4059952635699
Razred artikla	03B

Opis

Izvedba:

Bosch akumulatorska udarna bušilica za najzahtjevnije radove namijenjene odvijačima, bušilicama i udarnim bušilicama.

- **Electronic Cell Protection (ECP)** štiti bateriju od pregrijavanja i dubinskog pražnjenja.
- **Electronic Motor Protection (EMP)** štiti motor od preopterećenja.
- **Mehaničko, višestupanjsko isključenje okretnog momenta.**
- **Praktična kopča za remen (ne 070104).**
- **Integrirano LED svjetlo, prikaz punjenja baterije.**
- **Brzostezna glava za svrdlo.**

Robusni aku odvijač sa snažnim motorom.

Dio isporuke:

Uključujući 2 × litij-ionska akumulatora 18 V / 3,0 Ah, punjač i L-BOXX.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073851 i 073866.

Tehnički opis

maksimalne vibracije prema EN s funkcijom udarnog bušenja

12,2 m/s²

maskimalan okretni moment tvrdo	45 Nm
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Bosch 18 V
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	35 mm
Oznaka proizvođača	GSB 18V-45
maksimalne vibracije prema EN bez funkcije udarnog bušenja	<2,5 m/s ²
maksimalan broj okretaja 1. brzina	0 - 500 min ⁻¹
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	10 mm
Kapacitet baterije	3 Ah
Vrsta baterije	Litij-ionska
Pakiranje	Sistemska kofer (L-Boxx)
maksimalni Ø spiralne rupe u betonu	10 mm
maskimalan mekani okretni moment	21 Nm
Opskrba energijom	Na baterijski pogon
Težina	1 kg
Konstrukcija motora	Motor bez četkica
Broj sadržanih baterija	2
Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 13 mm
maksimalan broj okretaja 2. brzina	1900 min ⁻¹
tipična uporaba	Medium
Napon baterije	18 V
Vrsta proizvoda	Udarni bušaći odvijač