

Akumulatorska bušilica-odvijač, tip: GSR18V45



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	070243 GSR18V45
GTIN	4059952635675
Razred artikla	03B

Opis

Izvedba:

- **Kompaktna, snažna aku bušilica-odvijač s hodom udesno/ulijevo.**
- **LED svjetlo za osvjetljavanje radnog područja prikaza stanja baterije.**
- **Višestupanjsko podešavanje okretnog momenta za precizne vijke.**
- **Elektronička regulacija broja okretaja za precizno bušenje i pričvršćivanje vijaka.**
- **Softgrip.**

Izvanredna ergonomija i ugodnije rukovanje zahvaljujući **kompaktnom dizajnu. Motorna kočnica** za precizne radove.

Dio isporuke:

Uključuje 2x Li-lonska akumulatora, punjač, L-BOXX.

Napomena:

Prikladne zamjenske akumulatore, početne setove i punjače pronaći ćete pod br. 073851 i br. 073863– 073867.

Tehnički opis

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Bosch 18 V
Vrsta baterije	Litij-ionska

Opskrba energijom	Baterijski pogon
Broj sadržanih baterija	2
maskimalan mekani okretni moment	21 Nm
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	35 mm
tipična uporaba	Medium
Napon baterije	18 V
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	10 mm
Oznaka proizvođača	GSR 18V-45
Raspon broja okretaja 1. brzina	0 - 500 min ⁻¹
Pakiranje	Sistemski kofer (L-Boxx)
Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 13 mm
Težina	0,9 kg
Kapacitet baterije	3 Ah
Konstrukcija motora	Motor bez četkica
maksimalne vibracije prema EN	<2,5 m/s ²
Raspon broja okretaja 2. brzina	0 - 1900 min ⁻¹
maskimalan okretni moment tvrdo	45 Nm
Vrsta proizvoda	Bušilica-odvijač
USP1	18 V, 4-polni DC motor
USP2	stezni raspon brzostezne glave 1,5-13, s 2 baterije, u L-Boxxu