

**RA VDE garnitura Kraftform Kompakt, broj dijelova: 17****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	667256 17
GTIN	4013288229694
Razred artikla	63H

Opis**Izvedba:**

Kraftform drška sa 154 mm dugim **izmjenjivim noževima potpuno izoliranim do 1000 V** prema **DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201**. Integrirana funkcija račne (40 zuba/povratni kut 9°) pojednostavljuje i ubrzava uvrtnje bez gnjavaže ponovnog namještanja. Prsten za prebacivanje udesno, ulijevo i zaustavljanje.

Isporuka u stabilnoj preklopnoj torbi od tkanine s patentnim zatvaračem.

Prednost:

„Take it easy“ alat za pronalaženje alata prema bojama koje označavaju veličinu – **za jednostavno i brzo pronalaženje.**

· **Robusni mehanizam za prijenos od čelika, bez održavanja.**

Sadržaj:

Tijela s prorezom: 0,4x2,5; 0,6x3,5; 0,8x4,0; 1,0x5,5; 1,2x6,5

Oštrice za Philips: PH1 und PH2

Pozidriv-oštrice: PZ1 i PZ2

Pozidriv/ravna oštrica (kombinirani profil): PZ/S1 i PZ/S2 (kombinirani profil)

Oštrice za Torx®: vel. TX10; TX15; TX20; TX25

Drška Kraftform za izmjenjive nastavke br. 667411: Gr.1

Kraftform ručka sa zapornom funkcijom: 1 komad

Tehnički opis

Profil progona	Ravni odvijač
Profil progona	Pozidriv odvijač
Profil progona	Odvijač za Phillips
Profil progona	Odvijači za TORX® vijke
Profil progona	Kombinirani profil odvijača Pozidriv/Schlitz
Broj odvijača	17
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Vrsta proizvoda	Odvijači