

Garant**Garnitura bez prihvata Ø 9,75–101,1 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	237539
GTIN	4045197584205
Razred artikla	29W

Opis**Izvedba:**

Glava za fino istokarivanje i bušenje ER plus može se spojiti izravno na steznu glavu za ER40 čahure.

Upotreba:

Za držače za unutarnje tokarenje s Ø drške 16 mm i držačima izmjenjivih pločica.

Proširivo s adapterom i WSP-držačem do Ø 152,1 mm.

Točnost podešavanja od 0,01 mm/ preko nonija 0,002 mm u Ø.

Držač za unutarnje tokarenje s odgovarajućim ISO izmjenjivim pločicama tip **CC..0602**.

Držač izmjenjivih pločica s odgovarajućom ISO izmjenjivom pločicom **CC..09T3**.

Dio isporuke:

po 1 bušeća šipka (maks. duljina odvrtnja): br. 237630 bušeća šipka Ø 9,75 – 20,1 mm (30 mm);

br. 237634 bušeća šipka Ø 19,75 – 30,1 mm (72 mm);

br. 237640 bušeća šipka Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm);

br. 237642 bušeća šipka Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 držač okretne ploče: br. 237645 za Ø 87,75 – 101,1 mm (s adapterom br. 237534 bis Ø 114,1 mm).

po 1 okretna ploča: br. 260052 vel. CU7010 (ili CC..0602);

br. 260058 vel. CU7010 (ili CC..09T3).

Zamjenski dio:

Za br. 237630 – 237642: vijak za okretnu pločicu br. 219830.
za br. 237645; 237531; 237532: vijak za okretnu pločicu br. 219805.

Preporuka:

- **Izmjenjive pločice br. 265340 vel. F (CBN) za ojačane materijale.**
- **Izmjenjiva pločica br. 237695 vel. HB7015 za duboke rupe i male dimenzije (dobro odvođenje odvojenih čestica pri smanjenoj sili rezanja).**

Napomena:

Kod ciklusa odvrtnja pripaziti na orijentaciju oštrica $\pm 20^\circ$!

Tehnički opis

Prihvat	ER40
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Vretenasti alat