

## Pneumatska ekscentar brusilica, Tip: R036CS1HL



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079657 R036CS1HL
GTIN	663023170978
Razred artikla	03I

### Opis

#### Izvedba:

Snažna ekscentar brusilica s uretanskim brusnim tanjurom na čičak. **Udobna primjena** zahvaljujući kompozitnom kućištu male mase i ergonomskoj podlozi za ruku. **Robustan, miran i malo vibrirajući pneumatski pogon** sa čeličnim cilindrom, niska razina buke. Ekscentrična brusilica odličnih radnih značajki sa **samostalnim usisavanjem** za čiste površine. S 5 mm pomakom.

#### Napomena:

Brusne ploče sa čičkom vidi pod br. 567775 ili 567901.

### Tehnički opis

Tip usisa	Samousisavanje
maksimalne vibracije prema EN	3,9 m/s <sup>2</sup>
maksimalna potreba za zrakom	498 l/min
Hod	5 mm
Ø brusnog diska	150 mm
Težina	0,9 kg
Radna buka	82 dB(A)

maksimalan broj okretaja	13000 min <sup>-1</sup>
Opskrba energijom	Radi na komprimirani zrak
Vrsta proizvoda	Ekscentrične brusilice