


TNMG 220408, Vrsta: CA510

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251587 CA510
GTIN	4960664699438
Razred artikla	25E

Opis

TNMG 220408 CA510 Vrsta: CA510
 Lomač odvojenih čestica: PS
 Dubina reza a_p : 1 - 4,5 mm
 Posmak f : 0,15 - 0,6 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 450 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,15 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 450 m/min
Lomač odvojenih čestica	PS
Kutni radijus	0,8 mm
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza a_p	1 - 4,5 mm
Vrsta	CA510

Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 220408
Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje