


3M**PVC traka za oznaku upozorenja debljina, Boja: YB****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	083632 YB
GTIN	50021200045856
Razred artikla	08M

Opis**Izvedba:**

3M™ trake u boji za podne oznake optimalno su prikladne za područje održavanja zgrada i za povećanje sigurnosti u postrojenjima. Posebna struktura PVC ljepljivih traka odolijeva ogrebotinama, abrazijama, razgradnji kao i većini kemikalija. Lako se obrađuje, vrlo lako prijanja, čak i na neravnim površinama.

Selotejp je prikladan za označavanje mjesta opasnosti i prostora za ostavljanje materijala te za označavanje kutova i rubova.

3M™ 5702 je obojena žuto-crnim prugama i dugog je vijeka trajanja uslijed svoje otpornosti na habanje, abraziju, vlagu i vremenske neprilike.

Napomena:

Navedeni najkraći rok trajanja 3M™ proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.

Tehnički opis

Materijal nosača	PVC folija
relativna vlažnost u skladištu	40 - 60 %

Boja	žuto-crno
vrsta ljepljive trake	jednostrano
Temperatura skladištenja	16 - 27 °C
Rok trajanja od datuma proizvodnje	18 mjesec
s odvajajućim slojem (liner)	ne
Duljina	33 m
Oznaka proizvođača	572
širina	50 mm
Debljina	0,14 mm
Vlačna čvrstoća	26 N/mm
ljepilo	Gumena smola
Sposobnost širenja	170 %
Snaga lijepljenja na čeliku	2,1 N/mm
postojanost na temperaturi do	4 - 77 °C
Vrsta proizvoda	Selotejp

Pribor

PVC traka za oznaku upozorenja boja YB	083637 YB
--	-----------