

**Višenamjenska jakna Bizflame™, sivo / plavo, Veličina uniseks: L****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	091446 L
GTIN	5036108308958
Razred artikla	04J

Opis**Izvedba:**

Kolekcija Portwest Bizflame™ Industry dizajnirana je za korištenje u najtežim uvjetima. Posebna tkanina štiti od zračenja i kontaktne topline, kao i od prskanja rastaljenog metala. Modeli ove serije **ne sadrže metal**, što smanjuje rizik od statičkog elektriciteta i oštećenja površine. Ušivene i **vatrootporne reflektirajuće trake** osiguravaju veću vidljivost. Osim toga, materijal je robustan i **pogodan za industrijsko pranje**. Jako postojanih boja i oblika.

Dvobojna jakna osigurava **sigurno pristajanje** zahvaljujući **podesivom pojasu za bokove** i čičak kopčama na manžetama.

- **Zatvara se patentnim zatvaračem i gumbima.**
- **Pet džepova za puno prostora za pohranu.**
- **Dvije petlje za radijske uređaje.**
- **Gumbi na bokovima.**
- **Nabori za veću pokretljivost na leđima.**

Standard:

- EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
- EN ISO 11611 Klasa 1 A1+A2
- EN 1149-5
- EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 11 Cal/cm²
- EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Typ PB 6

· ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 Cal/cm² (HAF 83.7%)

Tehnički opis

Spol	uniseks
Veličina uniseks	L
Serija	Bizflame
Sastav tkanine	80 % pamuk
Sastav tkanine	1 % karbonska vlakna
Sastav tkanine	19% poliester
Gramaza materijala / debljina tkanine	340 g/m ²
Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100
Pranje	Prikladno za industrijsko pranje
Pranje	60 °C osjetljivo rublje
Boja	sivo / plavo
Standard	EN 13034-6
Standard	EN IEC 61482-2
Odjeća prema	DIN EN ISO 11611 zaštita kod zavarivanja
Odjeća prema	DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine.
Odjeća prema	DIN EN ISO 1149 antistatička svojstva
Vrsta proizvoda	Signalna zaštitna jakna