



## Line Light radna svjetiljka, tip: 750

### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081340 750
GTIN	5708997000557
Razred artikla	08C

### Opis

#### Izvedba:

Line Light radna svjetiljka izrađena od ekstrudiranog akril profila s **ugrađenom lećom** (kut svjetlosnog snopa 75°) i stoga iznimno **robustna i otporna na udarce**. Namijenjena je uporabi u **najtežim uvjetima** te snažno i koncentrirano osvjetljava svaki radni prostor. S **baterijom za mobilnu primjenu** s dodatnom džepnom svjetiljkom s prednje strane (150 lumena).

Sa DC ulazom 24 V za direktan priključak na struj ili preko transformatora br. 081342 na mrežu napona 230 V.

Svjetiljku je u moguće okretati i namjestiti tako da ne bliješti.

#### Funkcija:

IP20: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s  $\varnothing < 12$  mm, ali treba izbjegavati kontakt, a osim toga nema zaštite od vode.

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

#### Upotreba:

Za montiranje na **radnom mjestu ili u vozilu**.

#### Dio isporuke:

Radno svjetlo, 2 hvataljke, završni elementi, kabelaška uvodnica /stega, 2 spojnice.

### Tehnički opis

Opskrba energijom	mrežni pogon
Jakost svjetlosti	550 lm
Broj LED-ova	96
IP-klasa zaštite	IP 67
Rasvjetno tijelo, izmjenjivo	ne
Snaga svjetlosti	7 W

Nazivni napon	230 V
Kut širenja svjetlosnog snopa	75 stupanj
ATEX zona	nema
Ø glave	25 mm
Ukupna duljina	750 mm
Vrsta proizvoda	Stolna svjetiljka / svjetiljka za radno mjesto

---

## Pribor

Magnetski držač	081344
Držač usisnog čepa	081345