

PORTWEST**Višenamjenske hlače WX3™, crna / antracit, Veličina inča: 30****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	091449 30
GTIN	5036108368273
Razred artikla	04J

Opis**Izvedba:**

Kolekcija Portwest WX3™ izrađena je od **inherentne tkanine Modaf flame™ od 280 g** i kombinira robusnu zaštitnu odjeću s udobnošću i estetikom. Inherentno svojstvo osigurava da svojstva usporavanja plamena ostanu trajna. **Rastezljivi umetci** nude izvrsnu fleksibilnost u mjestima gdje se izvode veliki pokreti, što olakšava svakodnevni rad. Sofisticirana dizajnerska rješenja za porub, kopče i džepove osiguravaju neusporedivo pristajanje i sigurnost.

Inherentne hlače nude visoku razinu udobnosti zahvaljujući **bočnom elastičnom pojasu i rastezljivim umetcima**.

- **Džep za ravnalo i mnogi dodatni džepovi za mnogo prostora za pohranu.**
- **Džepovi za jastučice za koljena s podešavanjem visine za dvije mogućnosti pozicioniranja.**
- **Podesivi porub za različite duljine nogavica.**

Standard:

- EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
- EN ISO 11611 Klasse 1 A1+A2
- EN 1149-5
- EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 6.4 Cal/cm²
- EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Typ PB 6
- ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8.4 Cal/cm² (HAF 75.8%)

Tehnički opis

Spol	Muškarci
Veličina odjeće, inči	30
Sastav tkanine	60% modakril
Sastav tkanine	39 % pamuk
Sastav tkanine	1 % karbonska vlakna
Gramaza materijala / debljina tkanine	280 g/m ²
Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100
Pranje	60 °C šareno rublje
Odjeća prema	DIN EN ISO 1149 antistatička svojstva
Odjeća prema	DIN EN ISO 11611 zaštita kod zavarivanja
Odjeća prema	DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine.
Boja	crna / antracit
Standard	EN IEC 61482-2
Standard	EN 13034-6
Vrsta proizvoda	Signalne zaštitne hlače